



Dinamometro di carico Dynafor LLZ2, Campo massimo di pesatura: 6,3 t



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086049 6,3
GTIN	3600232609094
Classe articolo	08Y

Descrizione

Esecuzione:

Dinamometro da carico Dynafor LLZ2, versatile, robusto e affidabile. Display LCD integrato di facile lettura. Protezione del display grazie al rinforzo.

- **Gli angoli smussati riducono il rischio di inceppamento durante l'operazione di sollevamento.**
- **Fattore di sicurezza > 4.**
- **Precisione e rintracciabilità certificate da un apposito certificato di regolazione. Precisione dello 0,3%. Ritarabile.**
- **Utilizzabile in tutte le posizioni. Grado di protezione IP65: Indicato per l'impiego all'aperto. Conforme agli standard CE e alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.**
- **Campo di temperatura da -20 °C a +50 °C.**

Uso:

Per la misurazione delle forze di trazione (N) e delle masse sospese (kg).

Fornitura:

Batterie (2x AAA), certificato di taratura, valigetta di trasporto inclusi.

Grado di protezione IP: IP 65

Imballaggio: Valigetta di trasporto

Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Campo minimo di pesatura: 10 kg

Corpo largh.: 121,5 mm

Corpo prof.: 22 mm
Corpo h: 236 mm

Descrizione tecnica

Corpo largh.	121,5 mm
Campo massimo di pesatura	6300 kg
Corpo prof.	22 mm
Corpo h	236 mm
Campo minimo di pesatura	10 kg
N. art. batterie / accumulatori in dotazione	081556 LR3
Numero di batterie contenute	2
Grado di protezione IP	IP 65
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore