

**Garant**

### Bussola poligonale lunga, 1/2 pollici, Apertura: 15mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	642530 15
GTIN	4045197165107
Classe articolo	61A

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull'utensile di manovra. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

**Le aperture a tolleranze ridotte** non danneggiano le teste di viti e dadi. **A parete sottile** per lavori anche nei punti più stretti. Poligono (doppio esagono) con profilo **AS-drive** che non danneggia viti e dadi.

##### Norma:

**DIN 3124-L**

##### Materiale:

Acciaio al cromo; esecuzione cromata (resistente al distacco).

#### Descrizione tecnica

Ø Lato uscita	21,2 mm
Lunghezza	83 mm
Apertura	15 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Norma	ISO 2725-1
Norma	ASME B 107.5M
Norma	DIN 3124

## Scheda tecnica

Norma	DIN EN 3710
Norma	DIN EN 3709
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Materiale	Acciaio ad alte prestazioni HPQ®
Superficie	cromato
Con profilo AS-drive	sì
Tipo di prodotto	Bussola