

**VBW****Giratubi con ganasce a S, Ø Tubo: 3 pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	810740 3
GTIN	4005887265609
Classe articolo	83E

**Descrizione****Esecuzione:**

Modello svedese; ganasce sottili di forma speciale, autoserranti, piegate a 45°. Interamente forgiato con dado di regolazione di sicurezza.

**VBW** con **ganasce a S** per appoggio a tre punti sul tubo.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio; bonificato; bocca temprata a induzione. Lucidate, verniciate.

**Descrizione tecnica**

Ø Tubo	3 pollici
Apertura	120 mm
Lunghezza complessiva	675 mm
Angolo ganasce	45 grado
Processo di produzione	interamente forgiato
Bonifica ganasce	temprato a induzione
Materiale pinza	Acciaio al cromo-vanadio.
Ganasce a S	sì
forma svedese	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile

