

**Garant****Chiave dinamometrica „Slipper“ senza scala, Coppia massima: 55Nm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	657766 55
GTIN	4045197891662
Classe articolo	61E

**Descrizione****Esecuzione:**

Grazie al meccanismo di rilascio automatico a scorrimento, è **impossibile superare inavvertitamente il valore di serraggio impostato.**

Chiave dinamometrica ad asta unica **senza scala**. Regolazione della chiave con strumento di controllo per chiavi dinamometriche.

Con cricchetto integrato

**Vantaggi:**

Il preciso meccanismo di rilascio consente di lavorare in punti difficilmente accessibili.

**Funzione:**

Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave si sblocca in modo percettibile ed è poi subito pronta all'uso. Lo speciale meccanismo di rilascio assicura che i valori di coppia impostati vengano raggiunti in modo affidabile ma **non superati.**

**Uso:**

Per serie da medie a grandi.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Precisione:**

± 6% dal valore impostato.

**Dati d'impiego:****Legenda per disegno e formula:**

$l_1$  = lunghezza della leva senza testa a innesto

$l_2$  = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

$l_3$  = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

$l_4$  = interasse della testa a innesto

$L$  = lunghezza complessiva dell'utensile

$T_1$  = coppia da impostare

$T_2$  = coppia prescritta

## Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Precisione di misura della coppia	±6 %
Peso	800 g
Campo di coppia	15 - 55 Nm
Coppia massima	55 Nm
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Norma	DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva senza testa a innesto [L <sub>1</sub> ]	266,5 mm
Lunghezza complessiva L	324 mm
Principio di rilascio	Frizione meccanica
Metodo di misura	Coppia
Feedback	"attivazione"
Impostazione del valore di soglia	Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Tipo di collegamento	Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Regolabilità del valore di soglia	preimpostata
Risoluzione	Nm
Risoluzione	lbfft
Taratura	O6
Taratura	O7
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	ottico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

---

## Servizi

Taratura e regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Coppia max. 400 Nm	020090 400
Certificato DAkkS Chiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm	020020 1000
Regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Modello SET	020080 SET
Regolazione e taratura DAkkS incluse Chiave dinamometrica senza scala Coppia massima 1000 Nm	020190 1000

---

## Accessori

Strumento elettronico di controllo per chiavi dinamometriche "ProTest" Coppia massima 60 Nm	654460 60
---	-----------