

Garant**Chiave dinamometrica „Slipper“ senza scala, Coppia massima: 125Nm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	657766 125
GTIN	4045197891679
Classe articolo	61E

Descrizione**Esecuzione:**

Grazie al meccanismo di rilascio automatico a scorrimento, è **impossibile superare inavvertitamente il valore di serraggio impostato.**

Chiave dinamometrica ad asta unica **senza scala**. Regolazione della chiave con strumento di controllo per chiavi dinamometriche.

Con cricchetto integrato

Vantaggi:

Il preciso meccanismo di rilascio consente di lavorare in punti difficilmente accessibili.

Funzione:

Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave si sblocca in modo percettibile ed è poi subito pronta all'uso. Lo speciale meccanismo di rilascio assicura che i valori di coppia impostati vengano raggiunti in modo affidabile ma **non superati.**

Uso:

Per serie da medie a grandi.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precisione:

± 6% dal valore impostato.

Dati d'impiego:**Legenda per disegno e formula:**

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Descrizione tecnica

Precisione di misura della coppia	±6 %
Peso	1360 g
Campo di coppia	40 - 125 Nm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Coppia massima	125 Nm
Risoluzione	Nm
Risoluzione	1bfft
Tipo di collegamento	Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Feedback	"attivazione"
Impostazione del valore di soglia	Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Metodo di misura	Coppia
Lunghezza complessiva L	460 mm
Lunghezza della leva senza testa a innesto [L ₁]	378 mm
Principio di rilascio	Frizione meccanica
Regolabilità del valore di soglia	preimpostata
Norma	DIN EN ISO 6789
Taratura	O6
Taratura	O7
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	ottico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

Taratura e regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Coppia max. 400 Nm	020090 400
Regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Modello SET	020080 SET
Certificato DAkkS Chiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm	020020 1000
Regolazione e taratura DAkkS incluse Chiave dinamometrica senza scala Coppia massima 1000 Nm	020190 1000

Accessori

Strumento elettronico di controllo per chiavi dinamometriche "ProTest" Coppia massima 400 Nm	654460 400
Strumento elettronico di controllo per chiavi dinamometriche "ProTest" Coppia massima 60 Nm	654460 60