

Garant
Set di chiavi poligonali doppie, a curvatura profonda, Numero chiavi: 8

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	615710 8
GTIN	4045197160874
Classe articolo	61A

Descrizione
Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

GARANT – pratico corpo profilato, antiscivolo. Max. capacità di trasmissione del momento torcente, lunga durata. Lato anello con profilo **AS-drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

GARANT – acciaio al cromo, esecuzione cromata (resistente al distacco); superfici arrotondate.

Contenuto:

cad. 1 chiave n. art. 615700 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Fornitura:

Cad. 1 chiave poligonale doppia n. art. 615700 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Descrizione tecnica

Numero chiavi	8
Dim. apertura	metrica
Posizione anello	75 grado

Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	cromata (resistente al distacco)
Tipo di prodotto	Chiave

Accessori

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 8X9 mm	615700 8X9
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 18X21 mm	615700 18X21
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 14X15 mm	615700 14X15
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 10X11 mm	615700 10X11
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 19X22 mm	615700 19X22
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 12X13 mm	615700 12X13
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 16X17 mm	615700 16X17
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 6X7 mm	615700 6X7