

**Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, es. fosfatata, Apertura: 24X27mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	615900 24X27
GTIN	4045197385529
Classe articolo	62A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.  
Corpo ovale.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.

**Descrizione tecnica**

Ø Massimo anello D <sub>2</sub> max	40 mm
Apertura <sub>2</sub>	27 mm
Ø Massimo anello D <sub>1</sub> max	36 mm
Lunghezza chiave L	337 mm
Apertura <sub>1</sub>	24 mm
Dimensione apertura	metrica
Superficie	esecuzione fosfatata
Attributo del nome del prodotto	es. fosfatata
Tipo di prodotto	Chiave

