

**Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, es. cromata, Apertura: 17X19mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	615950 17X19
GTIN	4045197160997
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	290 mm
Ø Massimo anello D ₂ max	29 mm
Apertura ₂	19 mm
Ø Massimo anello D ₁ max	28 mm
Apertura ₁	17 mm
Dimensione apertura	metrica
Superficie	esecuzione cromata
Attributo del nome del prodotto	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave

