

**GECHTER****Pressa manuale a ginocchiera, Modello: 2,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086760 2,5
GTIN	2050000997099
Classe articolo	08V

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo cavo e robusto in ghisa con ampia superficie di appoggio. Base di appoggio con 4 fori per il fissaggio sul banco da lavoro, ecc. La slitta di alloggiamento della pinza automatica scorre senza gioco in una guida prismatica e può essere regolata in altezza. Inoltre, è possibile regolare l'altezza della corsa della pressa (corsa dello slittone) mediante la vite di regolazione. Sul banco d'appoggio sono presenti scanalature a T di 10 mm per il fissaggio dei dispositivi di serraggio del pezzo.

**Uso:**

Per lavori di incisione, chiodatura, rifilatura e fustellatura e per la curvatura, pressatura e inserimento a pressione.

**Verniciatura:**

Grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

Presse manuali a leva con supporto dell'aria disponibili nello shop online al n. art. 086761.

Potenza di spinta a corsa corta: 8 kN

Lunghezza della corsa lunga: 0 - 42 mm

Profondità arco: 90 mm

Altezza montato: 70 - 190 mm

Foro di alloggiamento nello slittone: 10 H 7 mm

Piano largh.: 150 mm

## Descrizione tecnica

Larghezza superiore appoggio	150 mm
Larghezza piano	150 mm
Altezza montato	70 - 190 mm
Potenza di spinta a corsa corta	8 kN
Lunghezza della corsa lunga	0 - 42 mm
Profondità piano	100 mm
Scanalatura a T a norma DIN 650	1 pz. Dim. 10
Foro di alloggiamento nello slittone	10 H 7 mm
Altezza senza leva manuale	320 mm
Profondità superficie di appoggio	200 mm
Peso	11,5 kg
Profondità arco	90 mm
Modello	2,5
Tipo di prodotto	Pressa a ginocchiera