

**GECHTER****Pressa manuale a ginocchiera, Modello: 16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086760 16
GTIN	2050001743749
Classe articolo	08V

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo cavo e robusto in ghisa con ampia superficie di appoggio. Base di appoggio con 4 fori per il fissaggio sul banco da lavoro, ecc. La slitta di alloggiamento della pinza automatica scorre senza gioco in una guida prismatica e può essere regolata in altezza. Inoltre, è possibile regolare l'altezza della corsa della pressa (corsa dello slittone) mediante la vite di regolazione. Sul banco d'appoggio sono presenti scanalature a T di 10 mm per il fissaggio dei dispositivi di serraggio del pezzo. Con perni a leva articolata intercambiabili per una diversa potenza di spinta a corse diverse (vedi tabella).

**Uso:**

Per lavori di incisione, chiodatura, rifilatura e fustellatura e per la curvatura, pressatura e inserimento a pressione.

**Verniciatura:**

Grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

Presse manuali a leva con supporto dell'aria disponibili nello shop online al n. art. 086761.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza della corsa lunga	0 - 58 mm
Potenza di spinta a corsa lunga	24 kN
Scanalatura a T a norma DIN 650	2 pz. Dim. 10
Peso	79 kg
Profondità arco	160 mm
Profondità piano	230 mm
Altezza montato	100 - 320 mm
Foro di alloggiamento nello slittone	15 H 7 mm
Lunghezza della corsa corta	0 - 25 mm
Modello	16
Potenza di spinta a corsa corta	32 kN
Larghezza superiore appoggio	300 mm
Profondità superficie di appoggio	420 mm
Larghezza piano	325 mm
Altezza senza leva manuale	710 mm
Tipo di prodotto	Pressa a ginocchiera