

HOLEX**Set di chiavi poligonali doppie, a curvatura profonda, es. fosfatata, Numero chiavi: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	615910 8
GTIN	4045197385611
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

HOLEX – con corpo ovale.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – acciaio al cromo-vanadio, superficie fosfatata.

Fornitura:

Cad. 1 chiave poligonale doppia n. art. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x21; 19x22

Descrizione tecnica

Numero chiavi	8
Dimensione apertura	metrica
Posizione anello	75 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	esecuzione fosfatata

Attributo del nome del prodotto	es. fosfatata
Tipo di prodotto	Chiave

Accessori

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 18X21 mm	615900 18X21
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 12X13 mm	615900 12X13
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 10X11 mm	615900 10X11
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 14X15 mm	615900 14X15
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 16X17 mm	615900 16X17
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 8X9 mm	615900 8X9
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 6X7 mm	615900 6X7
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 19X22 mm	615900 19X22