

**Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, es. cromata, Apertura: 12X14mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	615950 12X14
GTIN	4045197441720
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Apertura ₁	12 mm
Apertura ₂	14 mm
Ø Massimo anello D ₂ max	23 mm
Lunghezza chiave L	216 mm
Ø Massimo anello D ₁ max	20 mm
Dimensione apertura	metrica
Superficie	esecuzione cromata
Attributo del nome del prodotto	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave

