



Micrometro digitale per interni XT, Campo di misura: 65-80mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428602 65-80
GTIN	5051102210465
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri per interni a 3 punte per la misura di fori ciechi a partire da Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dim. 12,5. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Stelo interamente temprato e rettificato. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Compatibile con la app opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

Funzione:

- **Commutazione mm / pollici.**
- **Impostazione di 4 valori di preset.**
- **Tasto ON/OFF/HOLD.**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.

Chiavetta USB n. art. 498952.

Anelli di riscontro n. art. 484030.

Prolunghe n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura sostitutive n. art. 428605, griffe di misura n. art. 428745, molla di ritorno n. art. 428746.

Descrizione tecnica

Risoluzione commutabile	0,01 / 0,001 mm
Intervallo di misurazione	65 - 80 mm
Dimensione a	0,5 mm
Profondità di misura standard	80 mm
Limite di errore	0,005 mm
Profondità di misura con prolunga	230 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Serie	HCT
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	Software del produttore
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 100 mm	022500 100

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Ricevitore radio Bluetooth per Bowers Modello	498952
Cavo di collegamento Modello R2	498948 R2
Prolunga per micrometri per interni Modello 5/150	428510 5/150
Cavo di collegamento Modello USB2	498948 USB2
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 75 mm	484030 75
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 65-80 mm	428605 65-80
Set di griffe di misura3 pezzi Intervallo di misurazione 65-80 mm	428745 65-80
Set di molle di ritorno3 pezzi Intervallo di misurazione 65-80 mm	428746 65-80