



## Set di micrometri digitali per interni XT, Campo di misura: 50-100mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428652 50-100
GTIN	5051102209742
Classe articolo	46B

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Micrometri per interni a 3 punte** per la misura di fori ciechi a partire da Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dim. 12,5. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Stelo interamente temprato e rettificato. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Compatibile con la app opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

#### Funzione:

- **Commutazione mm / pollici.**
- **Impostazione di 4 valori di preset.**
- **Tasto ON/OFF/HOLD.**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Micrometri digitali per interni n. art. 428602 e anelli di riscontro con certificato di taratura UKAS.

#### Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.

Chiavetta USB n. art. 498952.

Anelli di riscontro n. art. 484030.

Prolunghe n. art. 428510.

#### Ricambi:

Testine di misura sostitutive n. art. 428605, griffe di misura n. art. 428745, molla di ritorno n. art. 428746.

## Descrizione tecnica

Numero di testine di misure	3
Ø Anello di riscontro	65 / 80 mm
Numero anelli di riscontro	2
Intervallo di misurazione	50 - 100 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Serie	HCT
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	Software del produttore
Applicazione radio	HCT Mobile App
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

## Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

## Accessori

Prolunga per micrometri per interni Modello 5/150	428510 5/150
Micrometro digitale per interni XT Campo di misura 65-80 mm	428602 65-80
Micrometro digitale per interni XT Campo di misura 50-65 mm	428602 50-65
Cavo di collegamento Modello R2	498948 R2
Micrometro digitale per interni XT Campo di misura 80-100 mm	428602 80-100
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 60 mm	484030 60
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 65-80 mm	428605 65-80
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 90 mm	484030 90
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 75 mm	484030 75
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Ricevitore radio Bluetooth per Bowers Modello	498952
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 80-100 mm	428605 80-100
Cavo di collegamento Modello USB2	498948 USB2
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 50-65 mm	428605 50-65
Set di griffe di misura 3 pezzi Intervallo di misurazione 50-65 mm	428745 50-65
Set di molle di ritorno 3 pezzi Intervallo di misurazione 50-65 mm	428746 50-65
Set di griffe di misura 3 pezzi Intervallo di misurazione 65-80 mm	428745 65-80
Set di molle di ritorno 3 pezzi Intervallo di misurazione 65-80 mm	428746 65-80
Set di griffe di misura 3 pezzi Intervallo di misurazione 80-100 mm	428745 80-100
Set di molle di ritorno 3 pezzi Intervallo di misurazione 80-100 mm	428746 80-100