



## Set di micrometri digitali per interni XT, Campo di misura: 100-200mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428652 100-200
GTIN	5051102209834
Classe articolo	46B

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Micrometri per interni a 3 punte** per la misura di fori ciechi a partire da Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dim. 12,5. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Stelo interamente temprato e rettificato. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Compatibile con la app opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

#### Funzione:

- **Commutazione mm / pollici.**
- **Impostazione di 4 valori di preset.**
- **Tasto ON/OFF/HOLD.**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Micrometri digitali per interni n. art. 428602 e anelli di riscontro con certificato di taratura UKAS.

#### Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.

Chiavetta USB n. art. 498952.

Anelli di riscontro n. art. 484030.

Prolunghe n. art. 428510.

#### Ricambi:

Testine di misura sostitutive n. art. 428605, griffe di misura n. art. 428745, molla di ritorno n. art. 428746.

## Descrizione tecnica

Numero anelli di riscontro	2
Intervallo di misurazione	100 - 200 mm
Ø Anello di riscontro	125 / 175 mm
Numero di testine di misure	4
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Serie	HCT
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	Software del produttore
Applicazione radio	HCT Mobile App
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

## Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 100-200 mm	020550 100-200
--	----------------

## Accessori

Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 100-125 mm	428605 100-125
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 150-175 mm	428605 150-175
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 190 mm	484030 190
Cavo di collegamento Modello USB2	498948 USB2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Prolunga per micrometri per interni Modello 5/150	428510 5/150
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 175-200 mm	428605 175-200
Micrometro digitale per interni XT Campo di misura 125-150 mm	428602 125-150
Cavo di collegamento Modello R2	498948 R2
Ricevitore radio Bluetooth per Bowers Modello	498952
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 160 mm	484030 160
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 110 mm	484030 110
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 130 mm	484030 130
Micrometro digitale per interni XT Campo di misura 100-125 mm	428602 100-125