



Set di micrometri digitali per interni XT, Campo di misura: 10-20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428652 10-20
GTIN	5051102209681
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri per interni a 3 punte per la misura di fori ciechi a partire da Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dim. 12,5. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Stelo interamente temprato e rettificato. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Compatibile con la app opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

Funzione:

- **Commutazione mm / pollici.**
- **Impostazione di 4 valori di preset.**
- **Tasto ON/OFF/HOLD.**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Micrometri digitali per interni n. art. 428602 e anelli di riscontro con certificato di taratura UKAS.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.

Chiavetta USB n. art. 498952.

Anelli di riscontro n. art. 484030.

Prolunghe n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura sostitutive n. art. 428605, griffe di misura n. art. 428745, molla di ritorno n. art. 428746.

Descrizione tecnica

Numero di testine di misure	3
Ø Anello di riscontro	12,5 / 20 mm
Intervallo di misurazione	10 - 20 mm
Numero anelli di riscontro	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Serie	HCT
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	Software del produttore
Applicazione radio	HCT Mobile App
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

Accessori

Cavo di collegamento Modello R2	498948 R2
Micrometro digitale per interni XT Campo di misura 12,5-16 mm	428602 12,5-16
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 16-20 mm	428605 16-20
Micrometro digitale per interni XT Campo di misura 16-20 mm	428602 16-20
Ricevitore radio Bluetooth per Bowers Modello	498952
Prolunga per micrometri per interni Modello 3/100	428510 3/100
Cavo di collegamento Modello USB2	498948 USB2
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 14 mm	484030 14
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 11 mm	484030 11
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 18 mm	484030 18
Prolunga per micrometri per interni Modello 2/76	428510 2/76
Micrometro digitale per interni XT Campo di misura 10-12,5 mm	428602 10-12,5
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Set di griffe di misura 3 pezzi Intervallo di misurazione 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Set di molle di ritorno 3 pezzi Intervallo di misurazione 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Set di griffe di misura 3 pezzi Intervallo di misurazione 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Set di molle di ritorno 3 pezzi Intervallo di misurazione 12,5-16 mm	428746 12,5-16
Set di griffe di misura 3 pezzi Intervallo di misurazione 16-20 mm	428745 16-20
	428746 16-20

Set di molle di ritorno 3 pezzi Intervallo di misurazione
16-20 mm
