



Micrometro digitale rapido per interni XT Holematic con Bluetooth, Campo di misura: 20-25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428702 20-25
GTIN	5051102208004
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura rapida per interni a 3 punti Holematic, per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Compatibile con la app opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

Vantaggi:

Misurazione rapida e ripetibile grazie all'impugnatura a pistola e alla forza di misura costante.

Funzione:

- **Commutazione mm / pollici.**
- **Impostazione di 2 valori di preset.**
- **Tasto ON/OFF/HOLD.**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Pistola di misura, testina di misura con certificato di collaudo UKAS, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, chiavetta USB n. art. 498952, anelli di azzeramento n. art. 484030, prolunghe n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura sostitutive n. art. 428605, griffe di misura n. art. 428745, molla di ritorno n. art. 428746.

Descrizione tecnica

Limite di errore	0,004 mm
Profondità di misura con prolunga	216 mm
Dimensione a	0,5 mm
Lettura	0,001 mm
Profondità di misura standard	66 mm
Intervallo di misurazione	20 - 25 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Serie	HCT
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	Software del produttore
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per interni a 3 punti

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 50 mm	022500 50
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

Accessori

Cavo di collegamento Modello USB2	498948 USB2
Prolunga per micrometri per interni Modello 4/150	428510 4/150
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 22 mm	484030 22
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Cavo di collegamento Modello R2	498948 R2
Ricevitore radio Bluetooth per Bowers Modello	498952
Set di griffe di misura 3 pezzi Intervallo di misurazione 20-25 mm	428745 20-25
Set di molle di ritorno 3 pezzi Intervallo di misurazione 20-25 mm	428746 20-25