



Set di micrometri digitali per interni XT, Campo di misura: 6-10mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 428652 6-10 |
| GTIN | 5051102209650 |
| Classe articolo | 46B |

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri per interni a 3 punte per la misura di fori ciechi a partire da Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dim. 12,5. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Stelo interamente temprato e rettificato. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Compatibile con la app opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

Funzione:

- **Commutazione mm / pollici.**
- **Impostazione di 4 valori di preset.**
- **Tasto ON/OFF/HOLD.**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Micrometri digitali per interni n. art. 428602 e anelli di riscontro con certificato di taratura UKAS.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.

Chiavetta USB n. art. 498952.

Anelli di riscontro n. art. 484030.

Prolunghe n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura sostitutive n. art. 428605, griffe di misura n. art. 428745, molla di ritorno n. art. 428746.

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------------------------------|
| Intervallo di misurazione | 6 - 10 mm |
| Ø Anello di riscontro | 8 mm |
| Numero anelli di riscontro | 1 |
| Numero di testine di misure | 2 |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 |
| Numero di batterie contenute | 1 |
| Serie | HCT |
| Grado di protezione IP | IP 67 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Applicazione radio | HID (Human Interface Device) |
| Applicazione radio | Software del produttore |
| Applicazione radio | HCT Mobile App |
| Norma | DIN 863 |
| Risoluzione | mm / pollici |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C |
| Interfaccia | Porta USB |
| Interfaccia | Interfaccia Bluetooth |
| Metrologia | digitale |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Taratura | S6 |
| Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |

Servizi

| | |
|---|-------------|
| Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 6-10 mm | 020550 6-10 |
|---|-------------|

Accessori

| | |
|--|---------------|
| Cavo di collegamento Modello USB2 | 498948 USB2 |
| Cavo di collegamento Modello R2 | 498948 R2 |
| Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 6-8 mm | 428605 6-8 |
| Ricevitore radio Bluetooth per Bowers Modello | 498952 |
| Micrometro digitale per interni XT Campo di misura 6-8 mm | 428602 6-8 |
| Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 8-10 mm | 428605 8-10 |
| Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032 | 081560 CR2032 |
| Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 7 mm | 484030 7 |
| Micrometro digitale per interni XT Campo di misura 8-10 mm | 428602 8-10 |
| Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 9 mm | 484030 9 |
| Set di griffe di misura3 pezzi Intervallo di misurazione 6-8 mm | 428745 6-8 |
| Set di molle di ritorno3 pezzi Intervallo di misurazione 6-8 mm | 428746 6-8 |
| Set di griffe di misura3 pezzi Intervallo di misurazione 8-10 mm | 428745 8-10 |
| Set di molle di ritorno3 pezzi Intervallo di misurazione 8-10 mm | 428746 8-10 |