



Set di micrometri digitali rapidi per interni XT Holematic con Bluetooth, Campo di misura: 100-200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428752 100-200
GTIN	5051102207694
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura rapida per interni a 3 punti Holematic, per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Compatibile con la app opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

Vantaggi:

Misurazione rapida e ripetibile grazie all'impugnatura a pistola e alla forza di misura costante.

Funzione:

- **Commutazione mm / pollici.**
- **Impostazione di 2 valori di preset.**
- **Tasto ON/OFF/HOLD.**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Micrometri digitali rapidi per interni n. art. 428702 e anelli di riscontro con certificato di collaudo UKAS.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, chiavetta USB n. art. 498952, anelli di azzeramento n. art. 484030, prolunghe n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura sostitutive n. art. 428605, griffe di misura n. art. 428745, molla di ritorno n. art. 428746.

Descrizione tecnica

Ø Anello di riscontro	125 / 175 mm
Limite di errore	0,006/0,007 mm
Lettura	0,001 mm
Numero di testine di misure	4
Intervallo di misurazione	100 - 200 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Serie	HCT
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	Software del produttore
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per interni a 3 punti

Servizi

020550 100-200

Rapporto di taratura Set di micrometri per interni Intervallo di misurazione 100-200 mm

Accessori

Cavo di collegamento Modello USB2	498948 USB2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 150-175 mm	428605 150-175
Prolunga per micrometri per interni Modello 5/150	428510 5/150
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 160 mm	484030 160
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 100-125 mm	428605 100-125
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 175-200 mm	428605 175-200
Ricevitore radio Bluetooth per Bowers Modello	498952
Cavo di collegamento Modello R2	498948 R2
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 190 mm	484030 190
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 140 mm	484030 140
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 110 mm	484030 110