



## Chiave maschio piegata esagonale, con nasello, Esagono: 3mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	626070 3
GTIN	4062406648312
Classe articolo	62C

### Descrizione

**Esecuzione:**

Gambo esagonale piegato a gomito; interamente temprato (tenace); su entrambe le estremità un perno di centratura, adatto per viti a esagono incassato secondo **DIN 6912** (Ribe CS).

**Norma:**

Ähnlich **DIN 6911**.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, superficie **nichelata**.

### Descrizione tecnica

Esagono	3 mm
Lunghezze dei fianchi	20×63 mm
Ø Perno guida	2 mm
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali con nasello tondo
Tipo di prodotto	Giravite