

**Chiave maschio piegata esagonale, con nasello, Esagono: 4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	626070 4
GTIN	4062406648329
Classe articolo	62C

Descrizione**Esecuzione:**

Gambo esagonale piegato a gomito; interamente temprato (tenace); su entrambe le estremità un perno di centratura, adatto per viti a esagono incassato secondo **DIN 6912** (Ribe CS).

Norma:

Ähnlich **DIN 6911**.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, superficie **nichelata**.

Descrizione tecnica

Ø Perno guida	2,5 mm
Lunghezze dei fianchi	25×71 mm
Esagono	4 mm
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali con nasello tondo
Tipo di prodotto	Giravite