

Pinza spelafili con cesoia per cavi "StriX" isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 180mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	728763 180
GTIN	4003773081319
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Manici con rivestimenti multicomponente, isolati fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Con graduazione nella ganascia come ausilio di orientamento ottico per la spellatura di lunghezze costanti (11 mm e 16 mm). Ø esterno di massimo 5 mm. Pinza in esecuzione cromata.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	180 mm
Capacità di taglio fino a Ø	5 mm
Capacità di taglio	10 mm ²
Denominazione originale prodotto	StriX
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Materiale	Acciaio speciale per utensili
Superficie	cromato
Con vite di regolazione della profondità di spellatura	Sì



Tipo di prodotto Pinza tagliente