

Garant GRIDLINE

**Carrello portautensili per officina con cassetti ad estrazione totale, 20×16G,
Numero dei cassetti: 5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	914540 5
GTIN	4045197892188
Classe articolo	9GT

Descrizione**Esecuzione:**

Carrello portautensili con ripiano in X-ABS antigraffio e antiscivolo che non danneggia le superfici. Facile sostituzione del ripiano con altri piani di lavoro (ad es. in bambù) o con un altro piano di lavoro in bambù dotato di morsa.

Collocamento:

Altezza frontalini cassetti: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Fornitura:

Incluse suddivisioni:

ogni cassetto da 75 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 75;

ogni cassetto da 125 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 125.

Verniciatura:

Bicolore **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016.

Nota:

Anta per vano laterale opzionale n. art. 914791; chiusura dell'anta tramite serratura a cilindro separata.

Per cassetti alti 200 mm sono stati introdotti anche i divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 200, i listelli fessurati laterali n. art. 951560 Dim. 200 e i separatori lisci a incastro n. art. 951741 – 951821 cad. in Dim. 200.

Per ulteriori ricambi e divisori vedi Gruppo 95. Divisori adatti:

Listelli fessurati a intaglio n. art. 951560 Dim. 75 e Dim. 200;
 divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 75 e Dim. 200;
 separatori lisci a incastro n. art. 951721 – 951821 Dim. 75 e n. art. 951741 – 951821 Dim. 200.

Descrizione tecnica

Peso	68,2 kg
Larghezza utile cassette	500 mm
Larghezza	800 mm
Profondità	500 mm
Profondità utile cassette	400 mm
Altezza	1000 mm
Numero dei cassette	5
Cassette larghezza utile in G	20
Cassette profondità utile in G	16
Cassette con apertura differenziata	a una mano
Superficie utile dei cassette in G	20×16
Portata cassette/ripiani estraibili	40 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	20×16G
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Tipo di prodotto	Carrelli portautensili per officina

Accessori

Divisori fessurati bilateraliprofondità 16G Per altezza frontalino cassette 75 mm	951510 75
Divisori fessurati bilateraliprofondità 16G Per altezza frontalino cassette 125 mm	951510 125

Set di ruote per carrelli per officina e carrello a banco e portautensili Modello G

915567 G

Frontalini serratura per GridLine Modello VA21

914227 VA21