

Garant **GRIDLINE****Carrello per officina ToolCar con ComfortClose, 20×16G, Numero dei cassetti: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	914524 10
GTIN	4045197892171
Classe articolo	9GT

Descrizione**Esecuzione:**

Carrello per officina ToolCar con **tappetino GARANT GridLine** antigraffio, antiscivolo e che non danneggia le superfici. Semplice sostituzione del ripiano con altri piani di lavoro (ad es. bambù) o con un piano di lavoro in bambù dotato di morsa. Portavalori/vano laterale bloccabile centralmente insieme ai cassetti. Le parti frontali dei cassetti e gli spigoli delle fiancate del carrello sono rivestiti con paraurti in LDPE. In caso di collisione, evitano che le superfici e i pezzi delicati si danneggino.

GARANT ComfortClose. Cassetti con autorientro e smorzamento.

Collocamento:

Altezza frontalini cassetti: 10 × 75 mm

Fornitura:

Incluse suddivisioni:

ogni cassetto da 75 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 75;

ogni cassetto da 125 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 125.

Verniciatura:

Bicolore **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016.

Nota:

Per cassette alti 200 mm sono stati introdotti anche i divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 200, i listelli fessurati laterali n. art. 951560 Dim. 200 e i separatori lisci a incastro n. art. 951741 – 951821 cad. in Dim. 200.

Per ulteriori ricambi e divisori vedi Gruppo 95. Divisori adatti:

listelli fessurati a intaglio n. art. 951560 Dim. 75;

divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 75;

separatori lisci a incastro n. art. 951721 – 951821 Dim. 75.

Descrizione tecnica

Profondità	500 mm
Profondità utile cassette	400 mm
Larghezza	800 mm
Peso	90,4 kg
Altezza	1000 mm
Numero dei cassette	10
Larghezza utile cassette	500 mm
Cassette larghezza utile in G	20
Cassette profondità utile in G	16
Serie	Carrelli per officina ToolCar
Serie	ToolCar
Cassette con apertura differenziata	a una mano
Superficie utile dei cassette in G	20×16
Portata cassette/ripiani estraibili	30 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	20×16G
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Tipo di prodotto	Carrelli portautensili per officina

Accessori

Divisori fessurati bilateraliprofondità 16G Per altezza frontalino cassette 75 mm	951510 75
Set di ruote per carrelli per officina e carrello a banco e portautensili Modello G	915567 G
Frontalini serratura per GridLine Modello VA21	914227 VA21