

Garant GRIDLINE

**Carrello a banco e portautensili ToolTruck con cassetti a estrazione totale Comfort Close, 20×16G, Numero dei cassetti: 6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	914564 6
GTIN	4045197892263
Classe articolo	9GT

**Descrizione****Esecuzione:**

Il carrello a banco portautensili ToolTruck è dotato di un piano di lavoro in X-ABS. Vano con anta e 2 ripiani. **Le fiancate del carrello sono rivestite con paraurti in LDPE.**

Una **chiusura centralizzata** blocca l'anta dell'armadietto e contemporaneamente anche i cassetti.

**GARANT Comfort Close**, cassetti con autorientro e smorzamento.

**Collocamento:**

Altezza frontolini cassetti: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

**Fornitura:**

Inclusi divisori:

ogni cassetto da 75 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 75;

ogni cassetto da 125 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 125.

**Verniciatura:**

Bicolore **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016.

**Nota:**

Sportello per vano laterale opzionale n. art. 914791 non integrato nella chiusura centralizzata del ToolTruck; chiusura tramite serratura a cilindro separata.

Per cassetti alti 200 mm sono stati introdotti anche i divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 200, i listelli fessurati laterali n. art. 951560 Dim. 200 e i separatori lisci a incastro n. art. 951741 – 951821 cad. in Dim. 200.

Per ulteriori ricambi e divisori vedi Gruppo 95. Divisori adatti:

Listelli fessurati a intaglio n. art. 951560 Dim. 75; Dim. 125 e Dim. 200;  
 divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 75; Dim. 125 e Dim. 200;  
 separatori lisci a incastro 951721 – 951821 Dim. 75; n. art. 951731 – 951821 Dim. 125 e n. art. 951741 – 951821 Dim. 200.

## Descrizione tecnica

Larghezza utile cassette	500 mm
Larghezza	1195 mm
Profondità	500 mm
Numero dei cassette	6
Altezza	1000 mm
Profondità utile cassette	400 mm
Cassette larghezza utile in G	20
Cassette profondità utile in G	16
Superficie utile dei cassette in G	20×16
Serie	Banco da lavoro mobile ToolTruck
Serie	ToolTruck
Cassette con apertura differenziata	a una mano
Configuratore rilevante	sì
Portata cassette/ripiani estraibili	30 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Attributo del nome del prodotto	20×16G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

## Accessori

951510 125

Divisori fessurati bilateraliprofondità 16G Per altezza  
frontalino cassette 125 mm

Divisori fessurati bilateraliprofondità 16G Per altezza  
frontalino cassette 75 mm

951510 75

Ripianofisso Modello 1

914774 1

Set di ruote per carrelli per officina e carrello a banco e  
portautensili Modello G

915567 G

Frontalini serratura per GridLine Modello VA21

914227 VA21