

**Carrello per officina con 4 cassetti estraibili, Numero divisori estraibili: 4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	914700 4
GTIN	4045197892324
Classe articolo	92V

Descrizione**Esecuzione:**

Il robusto corpo in lamiera di acciaio del carrello portautensili è munito di un inserto in gomma. Con divisori estraibili. Spazioso vano inferiore per utensili di grandi dimensioni. Chiusura a saracinesca in metallo con **lucchetto Dim. 40**.

Ruote montate su cuscinetti a rulli (2 ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio, 2 ruote fisse).

Fornitura:

Inclusi divisori. 6 listelli di separazione da 295 mm, 1 listello di separazione da 500 mm.

Verniciatura:

Bicolore, **termoverniciata**. Grigio chiaro RAL 7035 e grigio antracite RAL7016.

Descrizione tecnica

Altezza	910 mm
Profondità utile cassetti	295 mm
Numero divisori estraibili	4
Profondità	380 mm

Peso	31 kg
Larghezza utile cassette	500 mm
Larghezza	660 mm
Esecuzione	con saracinesche
Portata cassette/ripiani estraibili	15 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	75 %
Tipo di prodotto	Carrelli portautensili per officina