



## Telecamera da ispezione a batteria, Denominazione originale prodotto: M12IC



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	492712 M12IC
GTIN	4002395001910
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

Telecamera da ispezione compatta a batteria per ispezioni visuali in punti di difficile accesso.

- **Display ruotabile a colori LCD da 69 mm / 2,7 pollici.**
- **Compensazione automatica del contrasto e bilanciamento del bianco.**
- **Testa telecamera a tenuta stagna con illuminazione a LED a 3 livelli.**
- **Cavo telecamera flessibile, a tenuta stagna (lungo 0,9 m).**
- **Zoom digitale per un miglior riconoscimento dei dettagli.**

#### Fornitura:

Inclusi 1× batteria agli ioni di litio 12 V / 2,0 Ah, caricabatterie, cavo telecamera, gancio, magnete, specchietto, valigetta di trasporto.

Imballaggio: Valigetta di trasporto

Tensione batteria: 12 V

Capacità batteria: 2 Ah

Dimensione display: 2,7 pollici

Risoluzione display: 320×240 px

Ø Testa camera: 9 mm

Lunghezza cavo telecamera: 900 mm

### Descrizione tecnica

Risoluzione display	320×240 px
Denominazione originale prodotto	M12 IC
Lunghezza cavo telecamera	900 mm
Dimensione display	2,7 pollici
Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2 Ah
Ø Testa camera	9 mm
Peso	0,66 kg
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Endoscopio