

Mitutoyo**Calibri a corsoio da incasso verticale, Campo di misura: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	499402 200
GTIN	4946368128405
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Con **elettronica ABSolute** e cifre del display grandi e di facile lettura. La posizione zero viene impostata e memorizzata fino al cambio di batteria successivo (circa 1 anno e mezzo). Massima precisione di misurazione anche alla massima velocità di spostamento. Funzione ZERO / ABS – azzeramento e commutazione da misura relativa ad assoluta.

Calibro a corsoio da incasso con sistema di misura elettronico e capacitivo. **Montaggio verticale.**

Uso:

Per misura e posizionamenti su macchine utensili, dispositivi, ecc.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497085.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 200 mm
Peso	310 g
Risoluzione	0,01 mm

Taratura	Prezzo su richiesta
Lunghezza complessiva L ₂	320 mm
Lunghezza corsoio L ₁	344 mm
Limite di errore	0,03 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Riga di misura

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio universali Campo di misura massima 600 mm	021400 600
--	------------

Accessori

Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2	497085 USB2
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2	497085 D2
Trasmettitori Modello S11E	498966 S11E
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Batteria / batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1	497085 D1