


Calibro filettato a tampone EG P/NP 6H mod., Filettatura: EG-M6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486180 EG-M6
GTIN	2050001919182
Classe articolo	48B

Descrizione

Esecuzione:

Calibro filettato per verificare le filettature (EG) degli inserti in filo metallico. Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 – 2299. **Lato passa/non passa in un unico utensile (DIN 2240, Parte 1, forma R).** Lato non passa contrassegnato in rosso.

Uso:

Per filettature metriche ISO - filettatura per inserti (EG) Helicoil a destra a norma DIN 8140-2.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140.**

Descrizione tecnica

Filettatura	EG M6
Passo della filettatura	1 mm
Tipo di filettatura	EG-M
Norma	DIN 8140
Tipologia di calibro	Calibro non passa
Tipologia di calibro	Calibro passa
Taratura	L10
Tipo di prodotto	Calibro a tampone differenziale filettato

Servizi

Certificato DAkkSCalibro filettato a tampone differenziale
Ø massimo 90 mm

028590 90

Rapporto di taraturaCalibri filettati a tampone Ø Massimo
20 mm

028550 20