

**ELTEN****Calzatura alta con lacci grigia VINTAGE Mid ESD, S3, Numero di scarpa UE: 43**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092231 43
GTIN	4030839220573
Classe articolo	09P

## Descrizione

### Esecuzione:

Scarpa di sicurezza moderna dal design vintage.

- **Tomaia in robusto cuoio.**
- **Fodera in tessuto traspirante BIOACTIVE per una temperatura del piede gradevole.**
- **Linguetta imbottita.**
- **Soletta plantare ESD PRO grey.**
- **Suola in TPU/PU L10, antiscivolo.**
- **Caratteristiche ESD.**

Scarpa di sicurezza con fodera interna in tessuto bio-attivo. Particolarmente **ipoallergenica e antiodore**. Stringhe extra incluse (grigie).

### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

### Fornitura:

Lacci extra inclusi (colore grigio).

### Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 37 – 48.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Acciaio

Resistenza antiperforazione: Tessuto

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

## Descrizione tecnica

Tomaia	Cuoio
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Resistenza antiperforazione	Tessuto
Per solette ortopediche	sì
Colore	grigio
Tipo di calzatura	Stivale con lacci
Contro la penetrazione e l'assorbimento di acqua	sì
Materiale suola esterna	TPU / PU
Chiusura	Lacci
Assorbimento di energia nella zona del tallone	sì
Materiale fodera interna	Fodera in tessuto traspirante
Materiale puntale protettivo	Acciaio
Numero di scarpa UE	43
Senza metallo né cuoio	no
Suola resistente a oli e benzina	sì
Grado di protezione	S3
Antistatico	sì
Impermeabilità dell'intera calzatura	sì
Serie	VINTAGE
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Stivali di sicurezza