

LENOX **Sega a tazza in bimetallo, Diametro: 17mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|--------------|
| Numero d'ordine | 589030 17 |
| GTIN | 082472300116 |
| Classe articolo | 58Z |

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura robusta con dentatura variabile su corpo in acciaio speciale (bimetallo). Il fondo rigido rinforzato è munito di una filettatura e di fori (da Ø 32 mm) per un attacco sicuro sul gambo. L'ottima qualità dei denti in acciaio superrapido HSS, la geometria e le ridotte tolleranze di lavorazione garantiscono una migliore capacità di taglio e una lunga durata.

- **Geometria vario-tooth 4,5 / 5,5 denti per pollice con denti rinforzati (Tough Teeth).**
- **Massima profondità di taglio per tutte le Dimensioni <math><40\text{ mm}</math>.**
- **Il rivestimento ottimizzato riduce lo sviluppo di calore.**
- **SPEED SLOT® – Rapida rimozione della carota grazie agli incavi di guida a gradini.**

Uso:

Su trapani a colonna, torni o trapani manuali. Per eseguire fori su materiali sottili e spessi con superficie del pezzo piano o curvata. Per tutti i materiali come acciaio, **acciaio legato**, ottone, rame, ghisa, metalli leggeri, legno, pannelli di cartongesso e di materie plastiche, ecc. L'utilizzo di un lubrificante aumenta la durata (metalli).

Ideale anche per lamiere sottili di carrozzeria.

Raccomandazioni:

L'uso di olio da taglio (ad esempio n. art. 084205 Dim. 0,25) allunga la durata e permette un avanzamento dei lavori più rapido.

Nota:

Gli attacchi e le seghe a tazza sono compatibili con tutte le seghe comuni in bimetallo, ma non SDS Bosch.

Corone per pietra vedi n. art. 788000, 788040, 788050.

Tagliadischi circolare in metallo duro per acciaio vedi n. art. 118400, 118500, 119000.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Numero di giri consigliato, acciaio | 500 min ⁻¹ |
| Numero di giri consigliato, alluminio | 750 min ⁻¹ |
| Diametro | 17 mm |
| Numero di giri consigliato, INOX | 250 min ⁻¹ |
| Denti / pollice | 4,5 / 5,5 |
| Tipo di prodotto | Sega da traforo |

Accessori

| | |
|---|------------|
| Punta da centro in HSS Modello 6KT | 589430 6KT |
| Punta da centro rivestita in HM Modello 6KT | 589432 6KT |
| Attacco Modello 30 | 589310 30 |
| Attacco a cambio rapido Modello 30 | 589314 30 |