

**Chiave poligonale doppia, diritta, Apertura: 10X11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	617600 10X11
GTIN	4018754021253
Classe articolo	63A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

STAHLWILLE – Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Anelli sottili e piatti per l'impiego in punti stretti. Con profilo **AS-Drive**.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

STAHLWILLE – acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Descrizione tecnica

Apertura ₁	10 mm
Altezza massima anello $h_{1\ max}$	6 mm
Apertura ₂	11 mm
Ø Massimo anello $D_2\ max$	17 mm
Lunghezza chiave L	130 mm
Ø Massimo anello $D_1\ max$	16 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	es. cromata (resistente al distacco)

Tipo di prodotto

Chiave