

**Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, es. cromata, Apertura: 25X28mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 615950 25X28  |
| GTIN            | 4045197441782 |
| Classe articolo | 62A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo ovale.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

**Descrizione tecnica**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Ø Massimo anello D <sub>2</sub> max | 40 mm              |
| Lunghezza chiave L                  | 346 mm             |
| Ø Massimo anello D <sub>1</sub> max | 36 mm              |
| Apertura <sub>1</sub>               | 25 mm              |
| Apertura <sub>2</sub>               | 28 mm              |
| Dimensione apertura                 | metrica            |
| Superficie                          | esecuzione cromata |
| Attributo del nome del prodotto     | es. cromata        |
| Tipo di prodotto                    | Chiave             |

