

ELTEN**Calzatura alta con lacci grigia VINTAGE Mid ESD, S3, Numero di scarpa UE: 44**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092231 44
GTIN	4030839220580
Classe articolo	09P

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza moderna dal design vintage.

- **Tomaia in robusto cuoio.**
- **Fodera in tessuto traspirante BIOACTIVE per una temperatura del piede gradevole.**
- **Linguetta imbottita.**
- **Soletta plantare ESD PRO grey.**
- **Suola in TPU/PU L10, antiscivolo.**
- **Caratteristiche ESD.**

Scarpa di sicurezza con fodera interna in tessuto bio-attivo. Particolarmente **ipoallergenica e antiodore**. Stringhe extra incluse (grigie).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Fornitura:

Lacci extra inclusi (colore grigio).

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 37 – 48.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Acciaio

Resistenza antiperforazione: Tessuto

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Descrizione tecnica

Contro la penetrazione e l'assorbimento di acqua	sì
Materiale puntale protettivo	Acciaio
Per solette ortopediche	sì
Colore	grigio
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Assorbimento di energia nella zona del tallone	sì
Numero di scarpa UE	44
Antistatico	sì
Senza metallo né cuoio	no
Tomaia	Cuoio
Impermeabilità dell'intera calzatura	sì
Chiusura	Lacci
Materiale suola esterna	TPU / PU
Tipo di calzatura	Stivale con lacci
Resistenza antiperforazione	Tessuto
Suola resistente a oli e benzina	sì
Grado di protezione	S3
Materiale fodera interna	Fodera in tessuto traspirante
Serie	VINTAGE
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Stivali di sicurezza