



## Chiave poligonale doppia, diritta, es. fosfatata, Apertura: 14X15 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	617900 14X15
GTIN	4045197348609
Classe articolo	62A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

**HOLEX** – con corpo ovale.

#### Norma:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materiale:

**HOLEX** – acciaio al cromo-vanadio, superficie fosfatata.

Lunghezza chiave L: 159 mm

Ø massimo anello D<sub>1</sub> max: 21,5 mm

Ø massimo anello D<sub>2</sub> max: 23 mm

altezza massima anello h<sub>1 max</sub>: 7,5 mm

### Descrizione tecnica

Ø massimo anello D <sub>2</sub> max	23 mm
Apertura <sub>2</sub>	15 mm
Ø massimo anello D <sub>1</sub> max	21,5 mm
altezza massima anello h <sub>1 max</sub>	7,5 mm
Lunghezza chiave L	159 mm
Apertura <sub>1</sub>	14 mm
Dim. apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Processo di produzione	forgiato

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	esecuzione fosfatata
Attributo del nome del prodotto	es. fosfatata
Tipo di prodotto	Chiave