

**Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, es. cromata, Apertura: 30X32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	615950 30X32
GTIN	4045197161048
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Ø Massimo anello D ₁ max	44 mm
Apertura ₂	32 mm
Apertura ₁	30 mm
Ø Massimo anello D ₂ max	48 mm
Lunghezza chiave L	360 mm
Dimensione apertura	metrica
Superficie	esecuzione cromata
Attributo del nome del prodotto	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave

