



## Chiave poligonale doppia, diritta, Apertura: 18X19mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	617600 18X19
GTIN	4018754021345
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

**STAHLWILLE** – Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Anelli sottili e piatti per l'impiego in punti stretti. Con profilo **AS-Drive**.

#### Norma:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materiale:

**STAHLWILLE** – acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

### Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	185 mm
Ø Massimo anello D <sub>2</sub> max	27,6 mm
Apertura <sub>2</sub>	19 mm
Apertura <sub>1</sub>	18 mm
Ø Massimo anello D <sub>1</sub> max	26,5 mm
Altezza massima anello h <sub>1</sub> max	9 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	es. cromata (resistente al distacco)

Tipo di prodotto

Chiave