

**Giacca corta multinorma Multiseven, giallo / blu pervinca, Taglia: 52****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 091780 52     |
| GTIN            | 4046181591674 |
| Classe articolo | 09S           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Giacca corta traspirante con chiusura lampo coperta da un gradevole tessuto morbido. Questa giacca idrorepellente, oleorepellente e resistente allo sporco offre un'elevata protezione dalle fiamme ed è autoestinguente.

- **Due tasche pettorali con patellae chiusura a strappo.**
- **Colletto variabile: alto o rovesciabile.**
- **Due tasche laterali con chiusura lampo nascosta.**
- **Quattro tasche interne.**
- **Piegia sulla schiena.**

**Norma:**

EN ISO 20471, Klasse 2; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6

**Nota:**

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Composición del tejido: 43% algodón

Composición del tejido: 2% fibra especial

Composición del tejido: 55 % modacrilo

Fabric composition: 43% cotton

Fabric composition: 55% modacrylic

Fabric composition: 2% special fibres

## Descrizione tecnica

|   |  |
|---|--|
| Taglia DE                                     | 52   |
| Dim. IT                                       | 56   |
| Dimensione FR                                 | 56   |
| Genere  | da uomo  |
| Composizione del tessuto                      | 2% fibra speciale  |
| Composizione del tessuto                      | 55% modacrile  |
| Composizione del tessuto                      | 43% cotone   |
| Grammatura del materiale/spessore del tessuto | 350 g/m <sup>2</sup>                                     |
| Lavaggio                                      | Colorati 60 °C   |
| Candeggiare                                   | non candeggiare  |
| Pulizia chimica                               | pulizia delicata con percloroetilene                     |
| Asciugatura                                   | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) |
| Stanghette                                    | calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C |
| Colore  | giallo / blu pervinca                                    |
| Norma   | EN 13034-6   |
| Norma   | EN ISO 20471   |
| Norma   | EN 61482-1-2   |
| Abbigliamento a norma                         | DIN EN ISO 1149<br>Caratteristiche antistatiche          |
| Abbigliamento a norma                         | DIN EN ISO 11612 Protezione<br>da fiamme e calore        |
| Abbigliamento a norma                         | DIN EN ISO 11611 Protezione<br>durante la saldatura      |
| Tipo di prodotto                              | Giacca catarifrangente                                   |

