



## Pantaloni multinorma Multiseven, giallo / blu pervinca, Taglia: 64



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	091783 64
GTIN	4046181591162
Classe articolo	09S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Pantalone multinorma in tessuto traspirante e intrinsecamente ignifugo.

- **Tascone con tasca portacellulare applicata.**
- **Tasca portametro con patella e chiusura a strappo.**

#### Norma:

EN ISO 20471, Klasse 1; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6

#### Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Composizione del tessuto: 2% fibra speciale

Composizione del tessuto: 55% modacrile

Composizione del tessuto: 43% cotone

Grammatura del materiale/spessore del tessuto: 350 g/m<sup>2</sup>

Lavaggio: Colorati 60 °C

Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura

### Descrizione tecnica

Taglia DE	64
Dim. IT	68
Dimensione FR	68
Genere	da uomo
Composizione del tessuto	2% fibra speciale
Composizione del tessuto	55% modacrilica
Composizione del tessuto	43% cotone
Grammatura del materiale/spessore del tessuto	350 g/m <sup>2</sup>
Lavaggio	Colorati 60 °C
Candeggiare	non candeggiare
Pulizia chimica	pulizia delicata con percloroetilene
Asciugatura	asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette	calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
Colore	giallo / blu pervinca
Norma	EN 13034-6
Norma	EN 61482-1-2
Norma	EN ISO 20471
Tipo di prodotto	Pantaloni catarifrangenti