



Chiave poligonale doppia, diritta, es. fosfatata, Apertura: 18X19 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	617900 18X19
GTIN	4045197385741
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

HOLEX – con corpo ovale.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – acciaio al cromo-vanadio, superficie fosfatata.

Lunghezza chiave L: 184 mm

Ø massimo anello D₁ max: 26,5 mm

Ø massimo anello D₂ max: 27,6 mm

altezza massima anello h_{1 max}: 9 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	184 mm
Apertura ₁	18 mm
altezza massima anello h _{1 max}	9 mm
Ø massimo anello D ₁ max	26,5 mm
Apertura ₂	19 mm
Ø massimo anello D ₂ max	27,6 mm
Dim. apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Processo di produzione	forgiato

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	esecuzione fosfatata
Attributo del nome del prodotto	es. fosfatata
Tipo di prodotto	Chiave