

**Salopette multinorma, blu marino / giallo, Taglia: 60****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 091709 60     |
| GTIN            | 7330509501573 |
| Classe articolo | 04T           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Indumenti multinorma innovativi dal design moderno. Fattore di protezione elevato e comfort molto gradevole. I tagli alla moda, le stoffe di alta qualità e la buona lavorazione garantiscono un'elevata indossabilità e lunghe durate.

Salopette multinorma con bretelle regolabili. Elementi in gomma nelle bretelle per un maggior comfort.

- **Tasca sulla gamba a soffiutto e tasca sulla coscia superiore.**
- **Tasche pettorali con patella e tasca portapenne integrata.**
- **Ginocchiere inseribili a due altezze diverse.**

**Norma:**

- **EN 1149-3.**
- **EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1.**
- **EN 61482-1-2, Klasse 1.**
- **EN ISO 20471, Klasse 2.**
- **EN 11611, Klasse 1.**
- **EN 14404.**

**Nota:**

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

## Descrizione tecnica

|   |  |
|---|--|
| Dimensione UK                                   | 3XL  |
| Dimensione US                                   | 3XL  |
| Taglia DE                                       | 60   |
| Dimensione FR                                   | 54   |
| Dimensione IT                                   | C60  |
| Dimensioni NL                                   | C60  |
| Dimensioni ES                                   | C60  |
| Dimensioni SE                                   | C50  |
| Genere  | da uomo  |
| Serie   | Indumenti multinorma Blakläder                           |
| Composizione del tessuto                        | 75% cotone   |
| Composizione del tessuto                        | 1% fibra speciale  |
| Composizione del tessuto                        | 24% poliestere   |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 350 g/m <sup>2</sup>                                     |
| Abbigliamento standard                          | Oeko-Tex Standard 100                                    |
| Lavaggio  | Colorati 60 °C   |
| Asciugatura                                     | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) |
| Stanghette                                      | calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C |
| Abbigliamento a norma                           | DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura         |
| Abbigliamento a norma                           | DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore           |
| Abbigliamento a norma                           | DIN EN ISO 1149<br>Caratteristiche antistatiche          |
| Colore  | blu marino / giallo                                      |
| Norma   | EN ISO 20471   |
| Norma   | EN 14404   |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Norma            | EN 61482-1-2              |
| Tipo di prodotto | Salopette alta visibilità |