



Salopette multinorma, blu marino / giallo, Taglia: 24



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	091709 24
GTIN	7330509390818
Classe articolo	04T

Descrizione

Esecuzione:

Indumenti multinorma innovativi dal design moderno. Fattore di protezione elevato e comfort molto gradevole. I tagli alla moda, le stoffe di alta qualità e la buona lavorazione garantiscono un'elevata indossabilità e lunghe durate.

Salopette multinorma con bretelle regolabili. Elementi in gomma nelle bretelle per un maggior comfort.

- **Tasca sulla gamba a soffiutto e tasca sulla coscia superiore.**
- **Tasche pettorali con patella e tasca portapenne integrata.**
- **Ginocchiere inseribili a due altezze diverse.**

Norma:

- EN 1149-3.
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1.
- EN 61482-1-2, Klasse 1.
- EN ISO 20471, Klasse 2.
- EN 11611, Klasse 1.
- EN 14404.

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Descrizione tecnica

Taglia DE	24
Dimensione IT	D96
Dimensione FR	44C
Dimensioni NL	D96
Dimensioni ES	D96
Dimensioni SE	C48
Genere	da uomo
Serie	Indumenti multinorma Blakläder
Composizione del tessuto	75% cotone
Composizione del tessuto	1% fibra speciale
Composizione del tessuto	24% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto	350 g/m ²
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 60 °C
Asciugatura	asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette	calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Colore	blu marino / giallo
Norma	EN ISO 20471
Norma	EN 14404
Norma	EN 61482-1-2
Tipo di prodotto	Salopette alta visibilità

