



## Chiave poligonale doppia, diritta, Apertura: 8X9mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	617600 8X9
GTIN	4018754021239
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

**STAHLWILLE** – Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Anelli sottili e piatti per l'impiego in punti stretti. Con profilo **AS-Drive**.

#### Norma:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materiale:

**STAHLWILLE** – acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

### Descrizione tecnica

Ø Massimo anello $D_2$ max	15 mm
Apertura $a_1$	8 mm
Ø Massimo anello $D_1$ max	13,5 mm
Altezza massima anello $h_{1\max}$	5,5 mm
Apertura $a_2$	9 mm
Lunghezza chiave L	115 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	es. cromata (resistente al distacco)

Tipo di prodotto

Chiave