

LOCTITE**Sigillante, 50 ml, ID produttore: 648_DIER**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083341 648_DIER
GTIN	2050001948830
Classe articolo	04L

Descrizione

Esecuzione:

Colle ad alta resistenza che consentono un'elevata trasmissione del carico. Ottimo potere riempitivo anche per tolleranze medie.

Uso:

Sigillante universale per fughe, elevata termostabilità. Preferibilmente per cuscinetti, alberi, ecc.

Nota:

Pretrattare innanzitutto le superfici con il detergente universale n. art. 083391 / 3392.

Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS05 corrosivo

Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07 Attenzione

Denominazione originale prodotto: 648

per misure fessure da incollare fino a: 0,15 mm

Campo temperatura: -75 - 180 °C

Completamente indurito dopo: 5 min

Resistenza manuale secondo: 3 min

Resistenza collegamento albero-mozzo: alta

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	648
----------------------------------	-----

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS05 corrosivo
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07 Attenzione
Completamente indurito dopo	5 min
Campo temperatura	-75 - 180 °C
Resistenza collegamento albero-mozzo	alta
per misure fessure da incollare fino a	0,15 mm
Resistenza manuale secondo	3 min
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Liquido di rabbocco	50 ml