

ELTEN**Calzatura alta con lacci grigia VINTAGE Mid ESD, S3, Numero di scarpa UE: 45**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092231 45
GTIN	4030839220597
Classe articolo	09P

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza moderna dal design vintage.

- **Tomaia in robusto cuoio.**
- **Fodera in tessuto traspirante BIOACTIVE per una temperatura del piede gradevole.**
- **Linguetta imbottita.**
- **Soletta plantare ESD PRO grey.**
- **Suola in TPU/PU L10, antiscivolo.**
- **Caratteristiche ESD.**

Scarpa di sicurezza con fodera interna in tessuto bio-attivo. Particolarmente **ipoallergenica e antiodore**. Stringhe extra incluse (grigie).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Fornitura:

Lacci extra inclusi (colore grigio).

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 37 – 48.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Acciaio

Resistenza antiperforazione: Tessuto

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Descrizione tecnica

Chiusura	Lacci
Colore	grigio
Assorbimento di energia nella zona del tallone	sì
Per solette ortopediche	sì
Impermeabilità dell'intera calzatura	sì
Materiale suola esterna	TPU / PU
Materiale puntale protettivo	Acciaio
Grado di protezione	S3
Tomaia	Cuoio
Materiale fodera interna	Fodera in tessuto traspirante
Numero di scarpa UE	45
Tipo di calzatura	Stivale con lacci
Suola resistente a oli e benzina	sì
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Antistatico	sì
Contro la penetrazione e l'assorbimento di acqua	sì
Resistenza antiperforazione	Tessuto
Senza metallo né cuoio	no
Serie	VINTAGE
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Stivali di sicurezza