

**Sega a tazza in bimetallo, Diametro: 44mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 589050 44     |
| GTIN            | 4045197645449 |
| Classe articolo | 52S           |

**Descrizione****Esecuzione:**

**Struttura robusta** con dentatura variabile su corpo in acciaio speciale (bimetallo). Il fondo rigido rinforzato è munito di una filettatura e di fori (da Ø 32 mm) per un attacco sicuro sul gambo. L'ottima qualità dei denti in acciaio superrapido HSS, la geometria e le ridotte tolleranze di lavorazione garantiscono una migliore capacità di taglio e una lunga durata.

- **Dentatura Vario 4 / 6 denti per pollice per funzionamento senza vibrazioni.**
- **Massima profondità di taglio per tutte le Dimensioni 38 mm.**

**Uso:**

Su trapani a colonna, torni o trapani manuali. Per eseguire fori su materiali sottili e spessi con superficie del pezzo piano o curvata. Per tutti i materiali come acciaio, **acciaio legato**, ottone, rame, ghisa, metalli leggeri, legno, pannelli di cartongesso e di materie plastiche, ecc. L'utilizzo di un lubrificante aumenta la durata (metalli).

**Raccomandazioni:**

L'uso di olio da taglio (ad esempio n. art. 084205 Dim. 0,25) allunga la durata e permette un avanzamento dei lavori più rapido.

**Nota:**

**Gli attacchi e le seghe a tazza sono compatibili con tutte le seghe comuni in bimetallo, ma non SDS Bosch.**

**Corone per pietra vedi n. art. 788000, 788040, 788050.**

**Tagliadischi circolare in metallo duro per acciaio vedi n. art. 118400, 118500, 119000.**

## Descrizione tecnica

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Numero di giri consigliato, INOX      | 95 min <sup>-1</sup>  |
| Diametro                              | 44 mm                 |
| Numero di giri consigliato, alluminio | 295 min <sup>-1</sup> |
| Numero di giri consigliato, acciaio   | 195 min <sup>-1</sup> |
| Denti / pollice                       | 4 / 6                 |
| Tipo di prodotto                      | Sega da traforo       |

## Accessori

|   |             |
|---|-------------|
| Punta da centro in HSS Modello 6KT          | 589430 6KT  |
| Attacco Modello 210S                        | 589310 210S |
| Punta da centro rivestita in HM Modello 6KT | 589432 6KT  |
| Attacco Modello 210L                        | 589310 210L |