

LENOX **Sega a tazza con denti riportati in HM, Diametro: 25 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	589060 25
GTIN	082472302165
Classe articolo	58Z

Descrizione**Esecuzione:**

Denti con riporto in metallo duro di lunga durata.

Uso:

Per la lavorazione di **materie plastiche rinforzate con fibra di vetro (GFRP / CFRP)**, pannelli di cartongesso, calcestruzzo, materiali sandwich, legno duro. **Geometria vario-tooth 3/4 denti/pollice**, profondità di taglio massima per tutte le Dim. **38 mm**. Colpi e urti sui taglienti in metallo duro possono provocare scheggiature.

Nota:

Sono disponibili su richiesta seghe a tazza diamantate per la lavorazione di vetro, piastrelle, ceramica, ecc.

Descrizione tecnica

Diametro	25 mm
Tipo di prodotto	Sega da traforo

Accessori

Attacco Modello 30	589310 30
Attacco a cambio rapido Modello 30	589314 30
Punta da centro in HSS Modello 6KT	589430 6KT
Punta da centro rivestita in HM Modello 6KT	589432 6KT