

LENOX **Sega a tazza con denti riportati in HM, Diametro: 68 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	589060 68
GTIN	082472302431
Classe articolo	58Z

Descrizione**Esecuzione:**

Denti con riporto in metallo duro di lunga durata.

Uso:

Per la lavorazione di **materie plastiche rinforzate con fibra di vetro (GFRP / CFRP)**, pannelli di cartongesso, calcestruzzo, materiali sandwich, legno duro. **Geometria vario-tooth 3/4 denti/pollice**, profondità di taglio massima per tutte le Dim. **38 mm**. Colpi e urti sui taglienti in metallo duro possono provocare scheggiature.

Nota:

Sono disponibili su richiesta seghe a tazza diamantate per la lavorazione di vetro, piastrelle, ceramica, ecc.

Descrizione tecnica

Diametro	68 mm
Tipo di prodotto	Sega da traforo

Accessori

Attacco Modello 210S	589310 210S
Punta da centro in HSS Modello 6KT	589430 6KT
Attacco a cambio rapido Modello 210S	589314 210S
Attacco Modello 210L	589310 210L
Punta da centro rivestita in HM Modello 6KT	589432 6KT