



## Chiave poligonale doppia, diritta, es. cromata, Apertura: 30X34mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	617950 30X34
GTIN	4045197463890
Classe articolo	62A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

**HOLEX** – con corpo ovale.

#### Norma:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materiale:

**HOLEX** – Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

### Descrizione tecnica

Altezza massima anello $h_{1\max}$	13,8 mm
Apertura $a_1$	30 mm
Apertura $a_2$	34 mm
Ø Massimo anello $D_1\max$	43 mm
Ø Massimo anello $D_2\max$	48,5 mm
Lunghezza chiave L	328 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	esecuzione cromata

Attributo del nome del prodotto	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave