

**LENOX** **Sega a tazza con denti riportati in HM, Diametro: 76 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	589060 76
GTIN	082472302486
Classe articolo	58Z

**Descrizione****Esecuzione:**

**Denti con riporto in metallo duro** di lunga durata.

**Uso:**

Per la lavorazione di **materie plastiche rinforzate con fibra di vetro (GFRP / CFRP)**, pannelli di cartongesso, calcestruzzo, materiali sandwich, legno duro. **Geometria vario-tooth 3/4 denti/pollice**, profondità di taglio massima per tutte le Dim. **38 mm**. Colpi e urti sui taglienti in metallo duro possono provocare scheggiature.

**Nota:**

Sono disponibili su richiesta seghe a tazza diamantate per la lavorazione di vetro, piastrelle, ceramica, ecc.

**Descrizione tecnica**

Diametro	76 mm
Tipo di prodotto	Sega da traforo

**Accessori**

Attacco Modello 210L	589310 210L
Punta da centro in HSS Modello 6KT	589430 6KT
Attacco Modello 210S	589310 210S
Punta da centro rivestita in HM Modello 6KT	589432 6KT
Attacco a cambio rapido Modello 210S	589314 210S